



TJA670



Domovea basic met easy en IoT

Technische karakteristieken

Uitrusting

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

Connectiviteit

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	105 mm
Afmetingen	90 x 105 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Aansluiting

Type connector/stekker	DRA (DIN-rail adapter)
------------------------	------------------------

Teksten

Etiketgeving	Met tekstveld
Spanning	Voeding via PoE of 24 V DC
Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
Montagewijze	Voor installatie in de verdeelkast
Aansluitingen	Met 2 USB-aansluitingen type B, USB 2.0-compatibel
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----