




TJA670



Modulo server basic Domovea compatibile KNX Secure 6M

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server	Si
------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia multipla
--	----------------------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Serie

Larghezza	105 mm
Serie	90 x 105 mm
Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	6

Conneessione

Tipo di connettore	Adattatore guida DIN
--------------------	----------------------

Testo

Codifica	Gestione di 4 profili utente configurabili
Condizioni di impiego	Alimentazione via PoE o 24 V DC
Etichettatura	Con campo di scrittura
Tipo di montaggio	Per installazione nel quadro di distribuzione
Connettori a jack	Con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compatibile
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----