




TJA670



Domovea basic

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Conetividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface múltipla
---	--------------------

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Dimensões

Largura	105 mm
Dimensões	90 x 105 mm
Profundidade	65 mm
Número de unidades de largura	6

Conexão

Tipo de conector/ficha	DRA (adaptador de calha DIN)
------------------------	------------------------------

Texto

Codificação	Gestão de 4 perfis de utilizador configuráveis
Etiqueta	Com porta-etiqueta
Tensão	Fonte de alimentação via PoE ou 24 V CC
Modo de instalação	Para instalação em caixa de distribuição
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo B, compatível com USB 2.0
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----