



TJA670



domovea basic server

Tehničke karakteristike

Oprema

Web server Da

Napon

Radni napon 24 - 24 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja DC

Povezivost

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway Više sučelja/interfejsa

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS
easy

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Oprema

Broj kanala 1

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Dimenzije

Širina 105 mm

Dimenzije 90 x 105 mm

Dubina 65 mm

Broj jedinica širine 6

Veza

Vrsta priključka/utikača DRA (adapter za DIN šinu)

Tekst

Kodiranje Upravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurirati

Napon Napajanje preko PoE ili 24 V DC

Označavanje Sa poljem za označavanje

Način instalacije Za instalaciju u distributivnu kutiju

Konektori / džekovi Sa 2 USB priključka tipa B, usklađeno sa USB 2.0

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da