



TJA670



Domovea basic pro snadné programování easy, s IoT controlerem

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server Ano

Napětí

Provozní napětí 24 - 24 V

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Typ napájecího napětí DC

Konektivita

Typ sběrnice systému rozhraní/mediální brány Více rozhraní

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS
easy

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Vybavení

Počet kanálů 1

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Rozměry

Šířka 105 mm

Rozměry 90 x 105 mm

Hloubka 65 mm

Počet jednotek šířky 6

Připojení

Typ konektoru/zástrčky DRA (adaptér na lištu DIN)

Texty

Kódování Správa 4 konfigurovatelných uživatelských profilů

Napětí Napájení přes PoE nebo 24 V DC

Popis S polem pro popis

Způsob montáže Pro instalaci do podružného rozvodu

Konektory jack Se 2 konektory USB typu B kompatibilními s USB 2.0

Typ připojení Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano