




TJA670



Appstyrning domovea 2 Basic KNX

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V
Matarspänning	DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Flera gränssnitt
---	------------------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Utrustning

Antal kanaler	1
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Bredd	105 mm
Dimensioner	90 x 105 mm
Djup	65 mm
Antal breddenheter	6

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	DRA (DIN-skeneadapter)
---------------------------	------------------------

Text

Kryptering	Hantering av 4 användarprofiler som kan konfigureras
Märkning	Med märkfält
Spänning	Strömförsörjning via PoE eller 24 V DC
Utförande	För installation i fördelningsdosa
Anslutningar/uttag	Med 2 USB uttag typ B, USB 2.0 kompatibelt
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----