




80161785



KNXPoussoir sensoriel 1 postes à encastrer, Porte-étiquette

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	20 mA
--	-------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

Dimensions

Hauteur	55,30 mm
Largeur	55,80 mm
Profondeur	13,85 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	2
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Anthracite
Code RAL	7016 7021
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

Textes

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui