



80161785



IP20



Teclado 1 f, S/B, aluminio / antracita

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 20 mA

Funciones

Con termostato de ambiente No

Dimensiones

Altura 55,30 mm

Anchura 55,80 mm

Profundidad 13,85 mm

Equipo

Número de puntos de activación 2

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Antracita

Código RAL 7016

7021

Material Termoplástico

Acabado de la superficie Brillante

Pantalla

Con visualizador No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado Sí

Texto

Función Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Temperatura Sensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante objeto

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí