



80161785



IP20



## Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

#### Funkce

S prostorovým termostatem Ne

#### Rozměry

Výška 55,30 mm

Šířka 55,80 mm

Hloubka 13,85 mm

#### Vybavení

Počet ovládacích bodů 2

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

#### Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7016

7021

Materiál Termoplast

Povrchová úprava Lesklý

#### Příslušenství

Popisové pole Ano

#### Obrazovka

S displejem Ne

#### Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano