



80161785



IP20



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση

Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων

20 mA

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη

Όχι

Διαστάσεις

Ύψος

55,30 mm

Πλάτος

55,80 mm

Βάθος

13,85 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων

2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED

Ναι

Υλικά

Χρώμα

Ανθρακί

Κωδικός RAL

7016

7021

Υλικό

Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας

Γυαλιστερό

Οθόνη

Με οθόνη

Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής

Ναι

Κείμενο

Λειτουργία

λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των
αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη
ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια

Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία

Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με
έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι