



TRM694G



**Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
----------------------------------	--------------------------

**Connectivité**

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Avec système de bus EIB/KNX	Non
Avec système bus radio-KNX	Oui

**Dimensions**

Dimensions	40 x 40 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

**Matière**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Équipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

**Puissance**

Puissance de sortie	920 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	600 W

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Textes**

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----