



TRM694G



## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit

### Technische karakteristieken

#### Instellingen

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>easy<br>quicklink |
|--------------------------|--------------------------|

#### Connectiviteit

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Radioprotocol         | KNX-RF |
| Ontvanger categorie   | 2      |
| Met KNX-bussysteem    | Nee    |
| Met bussysteem KNX RF | Ja     |

#### Afmetingen

|              |            |
|--------------|------------|
| Afmetingen   | 40 x 40 mm |
| Hoogte       | 40 mm      |
| Breedte      | 40 mm      |
| Diepte       | 20 mm      |
| Inbouwdiepte | 40 mm      |

#### Elektrische Stroom

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 4 A |
|-----------------|-----|

#### Materiaal

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

#### Uitrustung

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Met schakelaar voor manuele bediening | Ja |
| Radiofrequentie bidirectioneel        | Ja |

#### Frequentie

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Frequentie             | 50 - 50 Hz          |
| RF-ontvangstfrequentie | 868,30 - 868,30 MHz |

#### Vermogen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Uitgangsvermogen            | 920 W |
| Gloe- en halogeenlamp 230 V | 600 W |

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning     | 230 - 230 V |
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Systeemsanping       | 230 VAC     |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Aansluiting

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Doorsnede stijve geleider  | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede soepele geleider | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

#### Teksten

|               |                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie       | Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes<br>De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten<br>Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
| Montagewijze  | Voor inbouw achter inbouweenheden                                                                                                                                |
| Aansluitwijze | Met schroeflifteklemmen                                                                                                                                          |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|