



TRM694G



Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2
Sa bus sistemom KNX	Ne
Sa bus sistemom KNX radio	Da

Dimenzije

Dimenzije	40 x 40 mm
Visina	40 mm
Širina	40 mm
Dubina	20 mm
Ugrađena dubina	40 mm

Električna struja

Nazivna struja	4 A
----------------	-----

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Da
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz

Snaga

Izlazna snaga	920 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	600 W

Napon

Radni napon	230 - 230 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	230 V AC

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 50 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	0.5 - 2.5 mm ²
Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 1.5 mm ²

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za ugradnju iza podžbuknih umetaka
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----