



TRM694G



### Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, 24/230V , se 2 binárními vstupy, quicklink

#### Technické vlastnosti

##### Nastavení

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Podporovaný režim nastavení | ETS<br>easy<br>quicklink |
|-----------------------------|--------------------------|

##### Konektivita

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Rádiový protokol                | Rádio KNX |
| Kategorie přijímače             | 2         |
| Se sběrniceovým systémem KNX    | Ne        |
| Se sběrniceovým systémem KNX RF | Ano       |

##### Rozměry

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Rozměry           | 40 x 40 mm |
| Výška             | 40 mm      |
| Šířka             | 40 mm      |
| Hloubka           | 20 mm      |
| Vestavěná hloubka | 40 mm      |

##### Elektrický proud

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Jmenovitý proud | 4 A |
|-----------------|-----|

##### Materiál

|       |             |
|-------|-------------|
| Barva | Světle šedá |
|-------|-------------|

##### Vybavení

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Obousměrné rádiové frekvence    | Ano |
| Se spínačem pro ruční přepínání | Ano |

##### Frekvence

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Frekvence                  | 50 - 50 Hz          |
| Frekvence rádiového příjmu | 868,30 - 868,30 MHz |

##### Výkon

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Výstupní výkon                        | 920 W |
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 600 W |

##### Napětí

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí    | 230 - 230 V |
| Provozní napětí AC | 230 - 230 V |
| Systémové napětí   | 230 V AC    |

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 50 °C |
|------------------|-------------|

##### Připojení

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průřez plného vodiče       | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez flexibilního vodiče | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

##### Texty

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce         | Easy doplňkové funkce: +6 scén<br>Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování.<br>Funkce resetování (do továrního nastavení) |
| Způsob montáže | Pro montáž za modulové přístroje pod omítku                                                                                              |
| Typ připojení  | Se šroubovými svorkami - liftsystém                                                                                                      |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|