



TRM694G



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF ΨΥΧΡΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy
quicklink

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2

Με σύστημα bus KNX Όχι

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Διαστάσεις

Διαστάσεις 40 x 40 mm

Ύψος 40 mm

Πλάτος 40 mm

Βάθος 20 mm

Ενσωματωμένο βάθος 40 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 4 A

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Ναι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Συχνότητα ασύρματης λήψης 868,30 - 868,30 MHz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 920 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 600 W

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 230 V AC

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 50 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 2.5 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 1.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια
η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την
επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Τρόπος εγκατάστασης Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι