



80164773



IP20



Poussoir sensoriel 4 postes, Porte-étiquettes, acier inoxydable mat,laqué

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Dimensions

Hauteur 25 mm

Largeur 66,80 mm

Profondeur 14,35 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 8

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Acier inoxydable

Code RAL 9022

Matière Acier inoxydable
Thermoplastique

Finition de la surface Mat

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions
automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de
mesure via l'objet