




80164773



IP20



Teclado 4 f, K.x, acero

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 20 mA

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Dimensiones

Altura 25 mm

Anchura 66,80 mm

Profundidad 14,35 mm

Equipo

Número de puntos de activación 8

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Material Acero inoxidable
Termoplástico

Acabado de la superficie Mate

Pantalla

Con visualizador No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado Sí

Texto

Función Función para interrupción manual de funciones
automáticas posteriormente a un disparo

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Temperatura Sensor de temperatura integrado con salida de los
valores medidos mediante objeto

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí