



80164773



IP20



## Tryckknapp KNX 8-kn K.x Rostf OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering Infälld montering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20 mA

#### Funktioner

Med temperaturgivare Ja

#### Dimensioner

Höjd 25 mm

Bredd 66,80 mm

Djup 14,35 mm

#### Urustning

Antal manöverpunkter 8

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Rostfritt stål

RAL-kod 9022

Material Rostfritt stål  
Termoplast

Ytbehandling Matt

#### Tillbehör

Har märksfält Ja

#### Skärm

Med display Nej

#### Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt