




80163776



IP20



Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K antraciet

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Funcities

Met kamerthermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 15,70 mm

Breedte 66 mm

Diepte 14,35 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 6

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-kleur 7021

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherm

Met display Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja