




80163776



IP20

**Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - K.1 antracit****Caratteristiche tecniche****Installazione, montaggio**

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati

20 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti

Sì

Serie

Altezza

15,70 mm

Larghezza

66 mm

Profondità

14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

Materiali

Colore

Antracite

Codice RAL

7021

Materiale

Materiale termoplastico

finitura superficiale

Opaco

Accessori

Con campo per l'etichetta

Sì

Schermo

Con display

No

Testo

Funzione

Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate

Protezione

Con protezione antimontaggio

Temperatura

Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì