



80163774



IP20



### Poussoir sensoriel 3 postes, Porte-étiquettes, alu mat,laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

##### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)

20 mA

##### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance

Oui

##### Dimensions

Hauteur

15,70 mm

Largeur

66 mm

Profondeur

14,35 mm

##### Équipement

Nombre de points d'exploitation

6

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED

Oui

##### Matières

Couleur

Aluminium

Code RAL

9006

Matière

Thermoplastique

Finition de la surface

Mat

##### Ecran

Avec écran d'affichage

No

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Oui

##### Textes

Function

Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection

Avec protection de démontage

Température

Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

##### Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui