



80163770



IP20



Poussoir sensoriel 3 postes, Porte-étiquettes, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Dimensions

Hauteur 15,70 mm

Largeur 66 mm

Profondeur 14,35 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 6

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui