



80163770



IP20



**Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Elektrische Stroom**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

**Functies**

Met kamerthermostaat Ja

**Afmetingen**

Hoogte 15,70 mm

Breedte 66 mm

Diepte 14,35 mm

**Uitrusting**

Aantal bedieningspunten 6

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Scherm**

Met display Nee

**Teksten**

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitschakelen van de meetwaarde via object

**Duurzaamheid**

REACH conform Ja

RoHS conform Ja