


80163770



#### Sensore a tasti triplo KNX - Serie K.1 bianco polare

##### Caratteristiche tecniche

###### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

###### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	20 mA
--	-------

###### Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

###### Serie

Altezza	15,70 mm
---------	----------

Larghezza

66 mm

Profondità

14,35 mm

###### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

###### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

###### Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

9010

Codice RAL

Materiale termoplastico

Materiale

Lucido

finitura superficiale

###### Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

###### Schermo

Con display	No
-------------	----

###### Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
----------	--

Protezione	Con protezione antismontaggio
------------	-------------------------------

Temperatura	Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto
-------------	---

###### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----