




80163770



IP20



## Tlačítko 3-násobné, KNX - K.1, bílá lesk

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

#### Funkce

S prostorovým termostatem Ano

#### Rozměry

Výška 15,70 mm

Šířka 66 mm

Hloubka 14,35 mm

#### Vybavení

Počet ovládacích bodů 6

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Materiál Termoplast

Povrchová úprava Lesklý

#### Příslušenství

Popisové pole Ano

#### Obrazovka

S displejem Ne

#### Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano