



80142180



Pulsador KNX BCU integrada, 2fs, S/B

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 10 mA

Funciones

Con termostato de ambiente No

Dimensiones

Profundidad del montaje 31 mm
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 34 mm
 Altura 71 mm
 Anchura 71 mm
 Profundidad 42 mm

Equipo

Número de puntos de activación 4

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Gris claro
 Código RAL 7035
 Material Metal
Plástico

Pantalla

Con visualizador No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Función Función para interrupción manual de funciones
automáticas posteriormente a un disparo
 Protección Con protección para evitar el desmontaje
 Temperatura Sensor de temperatura integrado con salida de los
valores medidos mediante objeto

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí