



80142180



### Modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 10 mA

#### Funzioni

Con termostato per ambienti No

#### Serie

Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	34 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 4

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Materiale	Metallo Plastica

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Schermo

Con display No

#### Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Protezione	Con protezione antismontaggio
Temperatura	Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

#### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì