



80142180



Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - 45 °C
-----------------	------------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	10 mA
--	-------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	4
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Metall Plast

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----