



TRM691E



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit

Technische eigenschappen

Spanning

Systeemsparing	230 VAC
----------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 1.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 2.5 mm ²

Samenstelling

Aantal uitgangen	1
------------------	---

Verlichting

Vermogen LED-lamp	50 W
-------------------	------

Samenstelling

Type dimmer	Universeel
-------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Vermogen

Vermogen gloeilamp	200 - 200 W
Dimvermogen	200 - 200 W

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
Aansluitwijze	Schroefaansluiting

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Functie	Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----