



TRM691E



IP20



Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1násobný, 200W, se 2 binárními vstupy

Technické vlastnosti

Napětí

Systémové napětí 230 V AC

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 45 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 0.5 - 1.5 mm²

Průřez plného vodiče 0.5 - 2.5 mm²

Vybavení

Počet výstupů 1

Osvětlení

Výkon LED svítidla 50 W

Vybavení

Typ stmívače Univerzální

Kapacita

Počet modulů 0

Výkon

Napájení žárovky 200 - 200 W

Výkon variátoru 200 - 200 W

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ano

Typ připojení Šroubová svorka

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Texty

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Princip stmívání S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Funkce Funkce resetování (do továrního nastavení)

Typ připojení Se šroubovými svorkami - liftsystem

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano