



TRM691E



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 230 V AC

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 45 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 1.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 2.5 mm²

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 1

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED 50 W

Εξοπλισμός

Είδος ρυθμιστή φωτισμού Universal

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 200 - 200 W

Ισχύς του μετατροπέα 200 - 200 W

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

Κείμενο

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Λειτουργία Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι