



80262160



Detector movimiento KNX, 1,10m, R.x

Características técnicas

Dimensiones

Altura de montaje recomendada 1,10 - 1,10 m

Configuración

Modo de configuración posible ETS
easy

Ciclo de trabajo mínimo 10 s

Funciones

Ciclo de trabajo máximo 30 min

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Alcance y entrega

Conexión a bus incluida Sí

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 10 mA

Iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable 5 - 1000 lx

Detección

Ángulo de detección ajustable 45 - 90 °

Ángulo de detección horizontal 90 - 180

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Materiales

Material Metal
Plástico

Texto

Pulsador Con tecla para automático/ON permanente/OFF permanente

Modo de funcionamiento Con modo prueba
Modo maestro/esclavo para cubrir amplias zonas de detección
Con 3 modos de funcionamiento: automático/
forzado ON/forzado OFF

Función Simulación de presencia
Con función Party

Tipo de montaje Con garras de expansión
Con protección para evitar el desmontaje

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí