



80262160



KNX čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, KNX - R.x

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška	1,10 - 1,10 m
---------------------------	---------------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
Minimální pracovní cyklus	10 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	30 min
--------------------------	--------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
-----------------------------	-------

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Detekce

Nastavitelný úhel detekce	45 - 90 °
Úhel detekce, vodorovný	90 - 180

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Texty

Tlačítko	S tlačítkem pro režimy: automatický/trvale zapnuto/trvale vypnuto
Provozní režim	S testovacím provozem Provoz Master/Slave pro pokrytí velkých detekčních oblastí S 3 provozními režimy: automatický/trvalé zapnuto/trvale vypnuto
Funkce	Simulace přítomnosti S funkcí "party"
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami S ochranou proti demontáži

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----