



80262160



**Β.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX R.1/R.3 1,10m**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 1,10 - 1,10 m

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy  
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 10 s

**Λειτουργίες**

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 30 min

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

**Τάση**

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

**Πεδίο εφαρμογής**

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

**Φωτισμός**

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

**Ανίχνευση**

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °  
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Υλικά**

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

**Κείμενο**

Μπουτόν Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Τρόπος λειτουργίας Με λειτουργία δοκιμής  
Λειτουργία master/slave για την κάλυψη μεγάλων περιοχών ανίχνευσης  
Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμα ON/μόνιμα OFF

Λειτουργία Προσομοίωση παρουσίας  
Με λειτουργία party

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης  
Με προστασία αποσυναρμολόγησης

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι