



80262160



Β.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX R.1/R.3 1,10m

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 1,10 - 1,10 m

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

easy

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 10 s

Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 30 min

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Κείμενο

Μπουτόν Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Τρόπος λειτουργίας Με λειτουργία δοκιμής
Λειτουργία master/slave για την κάλυψη
μεγάλων περιοχών ανίχνευσης
Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμα
ON/μόνιμα OFF

Λειτουργία Προσομοίωση παρουσίας
Με λειτουργία party

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης
Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι