



80144326



IP20



KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Wysokość 58,70 mm

Szerokość 58,70 mm

Głębokość 33,70 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 8

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak