



80162770



IP20



### Sensore a tasti doppio KNX - Serie K.1 bianco polare

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

#### Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

#### Serie

Altezza 25 mm

Larghezza 66,80 mm

Profondità 14,35 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 4

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

Materiale Materiale termoplastico

finitura superficiale Lucido

#### Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

#### Schermo

Con display No

#### Testo

Funzione Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate

Protezione Con protezione antimontaggio

Temperatura Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì