



TXM632C



Modulo KNX 12 uscite 4A 230V AC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
---	----

Corrente

Corrente nominale	4 A
Max. corrente di commutazione	4 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.5 - 6 mm ²

Numero di moduli

Numero di moduli	10
------------------	----

Testo

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle Con funzione parasole
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Modalità di esercizio	La modalità di funzionamento può essere impostata per la tapparella / tenda da sole

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----