



TXM632C



**KNX e/s Sterownik żaluzjowy/roletowy, 12-krotny, 230 V AC, 10 mod**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

**Sprzęt**

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak
--	-----

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	4 A
Maksymalny prąd łączeniowy	4 A

**Napięcie**

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Pojemność**

Liczba modułów	10
----------------	----

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Rodzaj pracy	Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----