



TXM632C



KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
Max. schakelstroom	4 A

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	10
----------------	----

Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Modus	Bedrijfsstand voor jaloezie of zonwering instelbaar

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----