



TXM632C



Actuador estores/pers 12 canais 230V KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS
easy

Conectividade

Sistema bus RF KNX

Não

Instalação / montagem

Montagem

Calha DIN

Equipamento

Com comando manual

Sim

Materiais

Cor

Cinzento-claro

Intensidade de corrente

Corrente nominal

4 A

Corrente máx. de comutação

4 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus

21 - 32 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5 - 45 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível

0.5 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido

0.5 - 6 mm²

Capacidade

Número de módulos

10

Textos

Função

Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme
Com função de posicionamento para estado de estore e posição
das lâminas
Com função de persiana

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Modo de funcionamento

O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o
toldo

Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim