



TXM632C



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ 230V EASY

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 4 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 4 A

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 6 mm²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 10

Κείμενο

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό
Με θέση των περσίδων και των ελασμάτων
Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Τρόπος λειτουργίας Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί για ρολό/σκίαστρο

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι