



80162774



Sensore a tasti doppio con LED RGB, sonda temp. e portaetichetta KNX - K.5 alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	20 mA
--	-------

Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

Serie

Altezza	25 mm
Larghezza	66,80 mm
Profondità	14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	4
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Opaco

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Schermo

Con display	No
-------------	----

Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Protezione	Con protezione antismontaggio
Temperatura	Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si