



80162774



IP20



Tlačítko 2-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

##### Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

##### Funkce

S prostorovým termostatem Ano

##### Rozměry

Výška 25 mm

Šířka 66,80 mm

Hloubka 14,35 mm

##### Vybavení

Počet ovládacích bodů 4

##### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

##### Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Materiál Termoplast

Povrchová úprava Matná

##### Příslušenství

Popisové pole Ano

##### Obrazovka

S displejem Ne

##### Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

##### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano