



80162774



IP20



Tryckknapp KNX 4-kn K.x Alu OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - 45 °C
-----------------	------------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	20 mA
--	-------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Dimensioner

Höjd	25 mm
Bredd	66,80 mm
Djup	14,35 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	4
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Material	Termoplast
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja