



85221100



Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Serie

Profondità di installazione 32 mm

Testo

Tipo di commutazione Con 2 contatti relè bloccati reciprocamente in modo meccanico ed elettronico

Ingresso unità di estensione Con ingressi di derivazione da 230 V per su, e giù

Derivazione Collegamento di derivazioni pulsante per veneziane, inserti per veneziane, pulsanti a chiave per veneziane

Tipo di connessione Con morsetti a vite