




85221100

Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Dimenzije

Ugrađena dubina 32 mm

Tekst

Promjena načina rada Sa 2 mehanički i električno međusobno zaključana relejna kontakta

Ulaz jedinice za proširenje Sa 230 V ulazima za jedinicu za proširenje za gore i dole

Spajanje/čvorište Ožičenje produžnih jedinica tastera za žaluzine, umetaka za žaluzine

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama