





85221100



## Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32 mm

#### Text

Brytare läge Med 2 mekaniskt och elektriskt gemensamt låsta reläkontakter

Expansionsenhet ingång Med 230 V ingång för upp och ned

Skarv Anslutning av externa tryckknappar, insatser och tangentryckknappar för jalusi

Anslutningstyp Med skruvanslutningar