




TYA610D



Brytaktor 10x16A, C-last

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

Dimensioner

Höjd	90 mm
Djup	65 mm
Antal breddenheter	6

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

Elektrisk ström

Bussens strömförbrukning i viloläge	8 mA
-------------------------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Effekt glödlampa 230 V	2300 - 2300 W
Uteffekt	2300 W
230 V glöd- och halogenlampor	2300 W

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Matningsspänning	30 V DC via buss
Driftspänning över buss	21 - 32 V

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²

Text

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition Med solskyddsfunktion
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----