




80161770



IP20



Poussoir sensoriel 1 postes, Porte-étiquette, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)

20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance

Oui

Dimensions

Hauteur

55,10 mm

Largeur

70,90 mm

Profondeur

14,35 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation

2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED

Oui

Matières

Couleur

Blanc polaire

Code RAL

9010

Matière

Thermoplastique

Finition de la surface

Brillant
Mat

Ecran

Avec écran d'affichage

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Oui

Textes

Fonction

Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions
automatiques déjà déclenchées

Protection

Avec protection de démontage

Température

Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de
mesure via l'objet

Capteur de température intégré pour un fonctionnement en
tant que poste auxiliaire de régulateur

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui